

E10979




Anslutningskabel hona

ADOAH080MSS0005A06

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E10980

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
---------------------	-----	-------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass		IP 67
----------------	--	-------

Mekaniska data

Material		TPU
----------	--	-----

Gjuten-body material		TPU
----------------------	--	-----

Material mutter		Mässing, förnicklad
-----------------	--	---------------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------



Anslutningskabel hona

ADOAH080MSS0005A06

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC, svart; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
WH =	vit
YE =	gul