


Anslutningskabel hona

ADOAH080MSS0010A06



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC/DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Vikt	[g]	479
Mått	[mm]	38,5 x 14,5 x 27,5
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E10980



Anslutningskabel hona

ADOAH080MSS0010A06

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, svart; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad



Anslutning

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
WH =	vit
YE =	gul