


Adapter hankontakt

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11295

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 O-ring

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Anslutningsgänga	PG 13.5
------------------	---------

Material	Mässing förnicklad
----------	--------------------

Gjuten-body material	Mässing, förnicklad
----------------------	---------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10985



Adapter hankontakt

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Elektrisk anslutning

kabel: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK