




Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAA041--S0005H03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 24 AC/DC

Överspänningsskydd

ja; (VDR)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

15 x 15 x 46,5

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Tillbehör

Ingående delar

skruv

Etikett

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAA041--S0005H03STGH030MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

