


E1003A



Lös honkontakt

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G



Applikation

Applikation

Anslutning till certifierade egensäkra strömkretsar

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-20...80

Kapslingsklass

IP 65

Godkännanden / tester

Godkännande

BVS 05 ATEX E106

ATEX-märkning

Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga

Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mekaniska data

Vikt [g]

41,2

Mått [mm]

43 x 25 x 36

Material

PBT

Gjuten-body material

PBT

Material mutter

PA

Anmärkning

Anmärkning

Ta enligt tabell "strömkretsarnas totala effekt" i motsvarande bruksanvisning (säkerhetsrelaterad del ATEX)

Flera egensäkrade strömkretsar kan anslutas via anslutningskontakterna.

Totalspänningen i en eller flera egensäkrade kretsar får inte överstiga följande värde:

U max. = 60 V (toppvärde)

Förpackning

1 antal

E1003A



Lös honkontakt

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M18, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PA



Anslutning

