

Anslutningskabel hona

ADOAH042ZDS0010E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Material	PUR
----------	-----

Gjuten-body material	PUR
----------------------	-----

Material mutter	formgjuten zink
-----------------	-----------------

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10010



Anslutningskabel hona

ADOAH042ZDS0010E03

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå