


E10013



Lös honkontakt

SDOAJ040PLSFKPG



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 65

Mekaniska data

Vikt	[g]	31,4
Mått	[mm]	43 x 25 x 36
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Material mutter		PA

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10013



Lös honkontakt

SDOAJ040PLSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M18, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: PA



Anslutning

