


E10058



Lös ventilkontakt

VALVE PLUG TYPE A



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

16

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...125

Kapslingsklass

IP 65

Mekaniska data

Vikt

[g]

28

Mått

[mm]

42 x 29 x 28

Material

PA

Gjuten-body material

PA

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E10058



Lös ventilkontakt


VALVE PLUG TYPE A

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventilkontakt typ A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PA



Anslutning

