


Lös honkontakt

SDOAC030--SFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 65
----------------	-------

Mekaniska data

Material	PA
----------	----

Gjuten-body material	PA
----------------------	----

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø ...6,5 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp C DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PA



E10059

Lös honkontakt

SDOAC030--SFKPG



Anslutning

