

# E10064




## Lös honkontakt

SDOAH042PLSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11510  
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



| Elektriska data            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Anslutningsspänning        | [V]           | 10...30 DC    |
| Utgångar                   |               |               |
| Elektriskt utförande       |               | PNP           |
| Driftförhållanden          |               |               |
| Omgivningstemperatur       | [°C]          | -40...85      |
| Kapslingsklass             |               | IP 67         |
| Mekaniska data             |               |               |
| Mått                       | [mm]          | 30 x 18 x 35  |
| Material                   |               | PBT; PA       |
| Gjuten-body material       |               | PBT / PA      |
| Material mutter            |               | PA            |
| Displayer / manöverelement |               |               |
| Display                    | Utgångsstatus | 1 x LED, gul  |
|                            | drift         | 1 x LED, grön |
| Anmärkning                 |               |               |
| Förpackning                |               | 1 antal       |

# E10064



## Lös honkontakt

SDOAH042PLSFKPG

### Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Mantel: Ø 4...6 mm

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT / PA; Låsning: PA



### Anslutning

