




Lös honkontakt

SDOAT052--SFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Utgångar		
Elektriskt utförande		NPN
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-30...80
Kapslingsklass		IP 65
Mekaniska data		
Mått	[mm]	48 x 30 x 65
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Material mutter		PA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



Lös honkontakt

SDOAT052--SFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: PG 9

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x Ø 28 mm, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: PA



Anslutning

