


Lös honkontakt

SDOAH041PLSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-30...80
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 65
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	20 x 34 x 32
------	------	--------------

Material	PA
----------	----

Gjuten-body material	PA
----------------------	----

Material mutter	PA
-----------------	----

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Lös honkontakt

SDOAH041PLSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,5 mm²; Kabelförskruvning: PG 7

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: PA



Anslutning

