




Lös honkontakt

SDOAH042ZDSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11510
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Utgångar		
Elektriskt utförande		NPN
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Mått	[mm]	36 x 20 x 31
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Material mutter		formgjuten zink, förnicklad
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E10095



Lös honkontakt

SDOAH042ZDSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Kabelförskruvning: PG 7

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: formgjuten zink, förnicklad



Anslutning

