

E10097




Anslutningskabel hona

ADOAH040PLS0002E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E10909

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	25 x 15 x 32
------	------	--------------

Material	PUR
----------	-----

Gjuten-body material	PUR
----------------------	-----

Material mutter	PUR
-----------------	-----

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10097



Anslutningskabel hona

ADOAH040PLS0002E03

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: PUR



Anslutning

