



Adapter hankontakt

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 600 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...100

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

45,36

Anslutningsgंगा

1/2" NPT

Material

Aluminium eloxerad

Gjuten-body material

Aluminium, eloxerad

Anmärkning

Förpackning


1 antal

Elektrisk anslutning

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Aluminium, eloxerad; Kontakter: guldpläterad




E10103



Adapter hankontakt

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
GN =	svart
WH =	grön
	vit