


E10108



Lös honkontakt

SDOAH040PLSFKPG



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC
---------------------	-----	----------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	15,2
Mått	[mm]	36 x 20 x 30
Material		PBT
Gjuten-body material		PBT
Material mutter		PA

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E10108



Lös honkontakt

SDOAH040PLSFKPG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...0,5 mm²; Kabelförskruvning: PG 7

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: B; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PA



Anslutning

