


Adapter hankontakt

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 O-ring

Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 600 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...100

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

45,5

Anslutningsgänga

1/2" NPT

Material

Aluminium eloxerad

Gjuten-body material

Aluminium, eloxerad

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E10110



Adapter hankontakt

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Elektrisk anslutning


, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Aluminium, eloxerad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
GN =	svart
RD =	grön
WH =	röd
	vit