


Anslutningskabel hona

ADOAH040PLS0005E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	25 x 15 x 32
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		PUR

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: PUR



E10128



Anslutningskabel hona

ADOAH040PLS0005E03

Anslutning

