



E10136



Lös honkontakt

SDOGH042PLSFKPG



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	14
Mått	[mm]	18 x 18 x 46
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Material mutter		PA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E10136



Lös honkontakt

SDOGH042PLSFKPG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 4...6 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: PA



Anslutning

