


E10137

Lös honkontakt

SDOGJ040PLSFKPG



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 65

Mekaniska data

Vikt	[g]	26,6
Mått	[mm]	25 x 25 x 56
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Material mutter		ULTRAMID

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10137



Lös honkontakt

SDOGJ040PLSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M18, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: ULTRAMID



Anslutning

