


Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0002A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC001

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass		IP 67
----------------	--	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 15 x 43
------	------	--------------

Material		TPU
----------	--	-----

Gjuten-body material		TPU
----------------------	--	-----

Material mutter		Mässing, förnicklad
-----------------	--	---------------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E10139



Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0002A03

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



BN =
BK =
BU =

Ledarfärger :
brun
svart
blå