




Anslutningskabel hona

ADOAH042MSS0002E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC615
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	65,4
Mått	[mm]	26 x 15 x 38
Material		TPU transparent
Gjuten-body material		TPU, transparent
Material mutter		Mässing, förnicklad
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E10158



Anslutningskabel hona

ADOAH042MSS0002E03

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå