


## Anslutningskabel hona

ADOAH042MSS0005B03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Elektriska data

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| Anslutningsspänning | [V] | 10...30 DC |
|---------------------|-----|------------|

## Utgångar

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektriskt utförande | PNP |
|----------------------|-----|

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kapslingsklass | IP 67 |
|----------------|-------|

## Mekaniska data

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| Mått | [mm] | 27 x 15 x 39 |
|------|------|--------------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Material | TPU transparent |
|----------|-----------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Gjuten-body material | TPU, transparent |
|----------------------|------------------|

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Material mutter | Mässing, förnicklad |
|-----------------|---------------------|

## Displayer / manöverelement

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Display | Utgångsstatus | 1 x LED, gul  |
|         | drift         | 1 x LED, grön |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

# E10172



## Anslutningskabel hona

ADOAH042MSS0005B03

### Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: Mässing, förnicklad



### Anslutning



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Ledarfärger : |
| BK = | brun          |
| BU = | svart         |
|      | blå           |