


Anslutningskabel hona

ADOAG030--S0002E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E10217

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC/DC
---------------------	-----	------------

Skyddsklass	III
-------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	17 x 8 x 25
------	------	-------------

Material	PUR
----------	-----

Gjuten-body material	PUR
----------------------	-----

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10194



Anslutningskabel hona


ADOAG030--S0002E03

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå