


Anslutningskabel hona

ADOAG030--S0005A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC/DC
Skyddsklass	III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Mått [mm]	17 x 8 x 25
Material	PUR
Gjuten-body material	PUR

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: snäppanslutning





Anslutningskabel hona

ADOAG030--S0005A03

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå