


Anslutningskabel hona

ADOGG030--S0002E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC/DC
Skyddsklass		III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	8 x 8 x 30
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR




E10207



Anslutningskabel hona

ADOGG030--S0002E03

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå