


Anslutningskabel hona

ADOAG032--S0005A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklass

IP 65

Mekaniska data

Vikt

[g]

146,6

Material

TPU transparent

Gjuten-body material

TPU, transparent

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

1 x LED, gul

drift

1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E10219



Anslutningskabel hona


ADOAG032--S0005A03

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: snäppanslutning



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå