

Anslutningskabel hona

ADOGH040ZDS0005A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 15 x 47
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad





Anslutningskabel hona

ADOGH040ZDS0005A03

Anslutning



BN =
BK =
BU =

Ledarfärger :
brun
svart
blå