



Lös honkontakt

SDOGH040PLSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11508

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	18 x 18 x 46
------	------	--------------

Material	PBT
----------	-----

Gjuten-body material	PBT
----------------------	-----

Material mutter	PA
-----------------	----

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10259



Lös honkontakt


SDOGH040PLSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 4...6 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PA



Anslutning

