




Anslutningskabel hona

ADOAA030MSS0010B03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, orange, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 1/2", vinklad; kodning: C; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad




E10262



Anslutningskabel hona

ADOAA030MSS0010B03

Anslutning



GN =	Ledarfärger :
RD/BK =	grön
RD/WH =	röd / svart
	röd/vit