




Splitbox

ZDO4H055MSS0005H07

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EBC015
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift	
Silikonfri	ja	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	12
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-15...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Mått	[mm]	18 x 54 x 82
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU

E10278



Splitbox

ZDO4H055MSS0005H07

Antal portar i splitboxen	4
Anslutningstyp	M12

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm





Splitbox

ZDO4H055MSS0005H07

Anslutning



BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GN/YE =	grön/gul
GY =	grå
WH =	vit
YE =	gul