


Splitbox

ZDO6H057MSS0010H09

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-15...80

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

18 x 54 x 100

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Antal portar i splitboxen

6

Anslutningstyp

M12

E10281



Splitbox

ZDO6H057MSS0010H09

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	6 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön


Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



Ledarfärger :	
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GN/YE =	grön/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
WH =	vit
YE =	gul