




Splitbox

ZDO8H059MSS0005H11

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EBC023
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	12



Splitbox

ZDO8H059MSS0005H11

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-15...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Mått	[mm]	18 x 54 x 127
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Antal portar i splitboxen		8
Anslutningstyp		M12
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk anslutning - spår		
Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm		



Splitbox

ZDO8H059MSS0005H11

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GN/YE =	grön/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul