


Anslutningskabel hona

ADOAG032--S0010A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Skyddsklass

III

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 65

Mekaniska data

Material

TPU transparent

Gjuten-body material

TPU, transparent

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

1 x LED, gul

drift

1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E10289



Anslutningskabel hona


ADOAG032--S0010A03

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: snäppanslutning



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå