


Splitbox

ZDO4H045MSS0,03A07

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-15...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	18 x 54 x 82
Antal portar i splitboxen		4

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Splitbox


ZDO4H045MSS0,03A07

Elektrisk anslutning

kabel: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M12; kodning: A; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GN/YE =	grön/gul
GY =	grå
WH =	vit
YE =	gul