

E10295




Anslutningskabel hona

ADOAH040MSS0002F03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E10909

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 250 AC / < 300 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Mått [mm] 27 x 15 x 39

Material TPU

Gjuten-body material TPU

Material mutter Mässing, nonstick-beläggning

Anmärkning

Förpackning 1 antal

E10295



Anslutningskabel hona

ADOAH040MSS0002F03

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strålbehandlad; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



BN =
BK =
BU =

Ledarfärger :
brun
svart
blå