



Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0010A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Mått	[mm]	15 x 15 x 43
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		
Elektrisk anslutning - Honkontakt		

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



E10301



Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0010A03

Anslutning



BN =
BK =
BU =

Ledarfärger :
brun
svart
blå