


Anslutningskabel hona

ADOAH040MSS0005A04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	27 x 15 x 39
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm




E10305



Anslutningskabel hona

ADOAH040MSS0005A04

Anslutning



BN =	Ledarfärger :	brun
BK =		svart
BU =		blå
WH =		vit