

## Anslutningskabel hona

ADOGH040ZDS0010A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Elektriska data

|                     |     |             |
|---------------------|-----|-------------|
| Anslutningsspänning | [V] | < 250 AC/DC |
|---------------------|-----|-------------|

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklass       |      | IP 68    |

## Mekaniska data

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Mått                 | [mm] | 15 x 15 x 47                |
| Material             |      | PUR                         |
| Gjuten-body material |      | PUR                         |
| Material mutter      |      | formgjuten zink, förnicklad |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad



# E10317



## Anslutningskabel hona

ADOGH040ZDS0010A03

### Anslutning



BN =  
BK =  
BU =

Ledarfärger :  
brun  
svart  
blå