




Anslutningskabel hona


ADOAH040VAS0010E02

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Mått	[mm]	27 x 15 x 39
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk anslutning - Honkontakt		

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)




E10334



Anslutningskabel hona

ADOAH040VAS0010E02

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
WH =	svart
	vit