


Konfektionierbar hankontakt

SSTA040MSSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11505

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 125 AC / < 150 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Material	PBT
Gjuten-body material	PBT
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10346



Konfektionierbar hankontakt

SSTA040MSSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,5 mm²; Mantel: Ø 4...6 mm

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

