


Anslutningskabel hona

ADOGF030MSS0005A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 60 AC / < 75 DC

Skyddsklass III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Material TPU

Gjuten-body material TPU

Material mutter Mässing, förnicklad

Anmärkning


Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



E10354



Anslutningskabel hona

ADOGF030MSS0005A03

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå