



Anslutningskabel hona

ADOGH040MSN0005A04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Applikation		Ex zon 1
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 15 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Säkerhetsklassificering		
Max. egenkapacitans	[nF]	0,49
Max. egeninduktans	[µH]	10
Mekaniska data		
Mått	[mm]	15 x 15 x 43
Material		TPU blå
Gjuten-body material		TPU, blå
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Anmärkning		vid användande av kontakter i explosionsskyddade (ATEX) utrymmen finns speciella krav beträffande kabeldragning. installationsföreskrifternas krav måste ovillkorligen tas i beaktande av användaren under dennes enskilda ansvar.
Förpackning		1 antal

E10358



Anslutningskabel hona

ADOGH040MSN0005A04

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC, blå, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, blå; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit