

## Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0010A02

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Elektriska data

|                     |     |                     |
|---------------------|-----|---------------------|
| Anslutningsspänning | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|---------------------|-----|---------------------|

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |

## Mekaniska data

|                      |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Mått                 | [mm] | 15 x 15 x 43        |
| Material             |      | TPU                 |
| Gjuten-body material |      | TPU                 |
| Material mutter      |      | Mässing, förnicklad |

## Anmärkning


|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (180 x Ø 0,05 mm )

## Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm




# E10394



## Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0010A02

### Anslutning



|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Ledarfärger : |
| WH = | svart         |
|      | vit           |