


Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAB031MSS00,6H03STGH030MSS



Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift	
Silikonfri		
ja		
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 24 AC/DC
Överspänningsskydd		ja; (VDR)
Max. strömbelastning totalt	[A]	3
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	73,7
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	skruv	
	Etikett	

Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAB031MSS00,6H03STGH030MSS


Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp B DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: förnicklad mässing; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

