


Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 24 AC/DC

Överspänningsskydd

ja; (VDR)

Max. strömbelastning totalt

[A]

3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

267,3

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

1 x LED, gul

Tillbehör

Ingående delar

skruv

Etikett



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS


Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp B (industriell standard), vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: förnicklad mässing; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

