


Anslutningskabel

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC020

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Max. strömbelastning totalt [A]	3

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 68

Mekaniska data

Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	Mässing, förnicklad

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anslutningskabel

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

