



Anslutningskabel

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC022
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift	
Silikonfri	ja	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	3
Utgångar		
Elektriskt utförande	PNP	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 68	
Mekaniska data		
Material	PUR	
Gjuten-body material	PUR	
Material mutter	Mässing, förnicklad	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön



Anslutningskabel

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk anslutning

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

