




Anslutningskabel

VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC025
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	3
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Anslutningskabel

VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

