


## Anslutningskabel hona

ADOGF030MSS0010H03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC143

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



| Applikation                 |      |                                             |
|-----------------------------|------|---------------------------------------------|
| Speciella egenskaper        |      | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift |
| Silikonfri                  |      | ja                                          |
| Elektriska data             |      |                                             |
| Anslutningsspänning         | [V]  | < 60 AC / < 75 DC                           |
| Skyddsklass                 |      | III                                         |
| Max. strömbelastning totalt | [A]  | 3                                           |
| Driftförhållanden           |      |                                             |
| Omgivningstemperatur        | [°C] | -25...85                                    |
| Kapslingsklass              |      | IP 68                                       |
| Mekaniska data              |      |                                             |
| Mått                        | [mm] | 10 x 10 x 31                                |
| Material                    |      | PUR                                         |
| Gjuten-body material        |      | PUR                                         |
| Material mutter             |      | Mässing, förnicklad                         |
| Anmärkning                  |      |                                             |
| Förpackning                 |      | 1 antal                                     |



## Anslutningskabel hona

ADOGF030MSS0010H03

### Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm



### Anslutning



|      |               |
|------|---------------|
|      | Ledarfärger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |